



30753532

#### Technické vlastnosti

##### Materiál

Barva	Polární bílá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

##### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

##### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

##### Texty

Potisk	S potiskem symbolu šipek
--------	--------------------------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano