



5316218999

Technické vlastnosti

Materiál

| | |
|------------------|------------|
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Materiál | Duroplast |
| Povrch | Neošetřený |

Rozměry

| | |
|---------|----------|
| Výška | 55,50 mm |
| Šířka | 55,50 mm |
| Hloubka | 40 mm |

Konektivita

| | |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Upevnění svorkou |
|--------------|------------------|

Vybavení

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Monitorovací okno / světelný výstup | Ano |
|-------------------------------------|-----|

Příslušenství

| | |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK02 |

Texty

| | |
|---------------------------|---|
| Osvětlení | Pro osvětlení a kontrolní obvod |
| Tlačítko | Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko 1násobné |
| Kolébkový spínač/tlačítko | Pro kolébková tlačítka Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače |

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |