




5316218999

Technické vlastnosti

Materiál

Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Duroplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	40 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou
--------------	------------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ano
-------------------------------------	-----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Texty

Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Tlačítko	Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko 1násobné
Kolébkový spínač/tlačítko	Pro kolébková tlačítka Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

S.x/B.x	
---------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano