



30773505

Kreuzschalter AP W.1 grau LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	76 x 76 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Kreuz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja