



30863532

**Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 pw LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 55 x 55 mm  
Einbautiefe 12 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm  
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung  
Anschlussart Mit N-Klemme  
Mit Steckklemme  
Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit  
Für Beleuchtung  
Schaltart/Variante Wechsel

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja