



50753512



Serientaster, 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen AP W.1 polarweiß LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt
 Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 55 mm
 Breite 55 mm
 Tiefe 41 mm
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Serientaster

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
 Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck
 Montageart Für Schraubbefestigung
 Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
 Anschluss mit Kabelschuh Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
 Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
 Anschlussart Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACH-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja