



50753512



### Serientaster, 2 Schieber mit getrennten Eingangsklemmen AP W.1 polarweiß LT

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

##### Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	41 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsleitung für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsleitung im Gehäuseboden
Anschlussart	Mit Steckklemme

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja