



30863522

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 polarweiß LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 58 x 58 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Für Beleuchtung

Schaltart/Variante Wechsel

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja