



50413515



Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet, Schließer W.1 grau LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Architektur

Steuer-/Bedienelement Wippe

Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 70,90 mm

Breite 70,90 mm

Tiefe 41,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit

Anschluss mit Kabelschuh Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar

Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja