



WE062AX

Variateur Rotatif Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Anthracite
---------	------------

Code RAL

7021

Matériau

Plastique
Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	70,50 mm
Largeur	70,50 mm
Profondeur	46,70 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Variateur
---------------------------	-----------

Éclairage

Puissance de lampe LED	70 W
------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----