



WE062AX

### Variateur Rotatif Essensya anthracite

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Matériau Plastique  
Thermoplastique

##### Dimensions

Hauteur 70,50 mm

Largeur 70,50 mm

Profondeur 46,70 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Variateur

##### Éclairage

Puissance de lampe LED 70 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Équipement

Entrée de poste secondaire Oui

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui