



85342126



## Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 tiefschwarz matt, lackiert

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |
| Aufbauhöhe  | 34 mm         |

#### Erfassung

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor              | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m         |
| Erfassungswinkel einstellbar   | 45 - 90 °       |

#### Werkstoff

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | Schwarz      |
| Glanzgrad  | Matt<br>Samt |
| Oberfläche | Lackiert     |
| Werkstoff  | Thermoplast  |

#### Reichweite

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Max. Reichweite frontal        | 8 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |

#### Beleuchtung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

#### Einstellungen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Texte

|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation<br>Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste<br>Mit Tastensperre<br>Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden |
| Schutz   | Mit Demontageschutz                                                                                                                                                       |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|