



20306086

**Temperaturregler mit Öner,Z.-Stk.,Wippschalter und LED Q.x tiefschwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt Samt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50,90 mm

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Bimetall
Mit Heizung	Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1NC
------------	-----

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

**Texte**

Montageart	Ohne Spreizkralle
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck
Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja