



VB218R

Kleinverteiler,vega,APV,2-reihig,36PLE,IP40,QC-Klemme,PE,transparente Tür

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 90 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 36

Abmessungen

Höhe 475 mm

Breite 400 mm

Tiefe 146 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 1

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 18

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 9010

Farbe Weiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP40

Schliessungstyp Schnappverschluss
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja