



VB218B

**Kleinverteiler,vega,APV,2-reihig,36PLE,IP40,QC-Klemme,PE,weiße Tür**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 90 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 36

**Abmessungen**

Höhe 475 mm

Breite 400 mm

Tiefe 146 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 1

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 18

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Werkstoff Polystyrol (PS)

RAL Nummer 9010

Farbe Weiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP40

Schliessungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja