



VB318R

Kleinverteiler, vega, APV, 3-reihig, 54 PLE, IP40, QC-Klemme, PE, transparente Tür

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
---------------------	---

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	54
---------------	----

Abmessungen

Höhe	625 mm
------	--------

Breite	400 mm
--------	--------

Tiefe	146 mm
-------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	18
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
-----------	-----------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Weiss
-------	-------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
-----------------	-----------------------------------

Glühdrahttest	650 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----