



VB418R

Kleinverteiler,vega,APV,4-reihig,72PLE,IP40,QC-Klemme,PE,transparente Tür

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Abmessungen

Höhe	775 mm
Breite	400 mm
Tiefe	146 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	18
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)
RAL Nummer	9010
Farbe	Weiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----