




GT551621ALU

Socle pour goulotte d'installation GT55 GT55 55x160mm 3 compartiments Aluminium

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	57 mm
Largeur	167 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	3
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de couverture 3	45 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	7407-7407 mm ²
----------------------------	---------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP4X

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 -+90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	3
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

