




GT551621ALU

Canal portamecanismos. Base 55x160mm 3 compartimentos aluminio

Características técnicas

Dimensiones

Altura	57 mm
Anchura	167 mm
Longitud	2000 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	3
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	45 mm
Anchura de la cubierta 3	45 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	7407-7407 mm ²
------------------------------	---------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	30
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	14

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	Clipaje directo 45 mm
----------------------------------	-----------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP4X

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 -+90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

Equipo

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Número de particiones	3
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

