




GT550551ALU

Kabelgoot GTA, 55x55mm, geanod. aluminium

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	57 mm
Breedte	54 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	2435-2435 mm ²
-----------------	---------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	10
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	4

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---	--------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP4X

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 -+90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Aantal scheidingswanden	1
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

