



GT5516109016



**Goulotte d'installation GT55 55x160mm 2 compartiments Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	57 mm
Largeur	167 mm
Longueur	2000 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	3
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de couverture 3	45 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	7407-7407 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP4X

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +60 °C
------------------------	-------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	3
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

