



GT5509009016



**Goulotte d'installation GT45 55x90mm 1 compartiment Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	57 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	3740-3740 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	10

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP4X

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 -+60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	1
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

