



GT5509009011



**Canal portamecanismos 55x90mm negro**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	57 mm
Anchura	90 mm
Longitud	2000 mm

**Tapa, puerta**

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

**Dimensiones**

Sección transversal interior	3740-3740 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------------

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	15
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	10

**Compatibilidad**

Formato de apartamento compatible	Clipaje directo 45 mm
-----------------------------------	-----------------------

**Instalación, montaje**

Perforación de base	Sí
---------------------	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Negro
Código RAL	9011

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP4X

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 -+60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

**Equipo**

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Número de particiones	1
Con película protectora	Sí

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

