



GT5513139011

Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x130mm Noir

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	62 mm
Largeur	145 mm
Mesure a	43,5 mm

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Configuration**

Chevauchement	Oui
---------------	-----

**Réglages**

Plage d'angles	70 - 140
----------------	----------

**Installation, montage**

Perforation de socle	No
----------------------	----

**Matières**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir
Code RAL	9011

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP4X

**Equipement**

Avec film de protection	No
-------------------------	----

**Adapté à**

GT 55x130	
-----------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

