



GT5513139011

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|----------|---------|
| Hoogte | 62 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Meting a | 43,5 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Configuratie

| | |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

Instellingen

| | |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 70 - 140 |
|------------|----------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9011 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK09 |
| Beschermingsgraad IP | IP4X |

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Geschikt voor

GT 55x130

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

