



GT5509039016

Angle extérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x90mm Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	101 mm
Mesure a	43,5 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Réglages

Plage d'angles	70 - 140
----------------	----------

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP4X

Equipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

GT 55x90	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

