



GT5513109011



### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

Hoogte	57 mm
Breedte	134 mm
Lengte	2000 mm

#### Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	0 mm

#### Afmetingen

Binnendoorsnede	5828-5828 mm <sup>2</sup>
-----------------	---------------------------

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	24
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	13

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---	--------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Zwart
RAL-kleur	9011

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP4X

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 -+60 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Aantal scheidingswanden	2
Met beschermfolie	Ja

#### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

