



GT5513109016



Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 57 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Lengte | 2000 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 2 |
| breedte deur 1 | 45 mm |
| Deur 2 | 45 mm |
| breedte deur 3 | 0 mm |

Afmetingen

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Binnendoorsnede | 5828-5828 mm ² |
|-----------------|---------------------------|

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 24 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 13 |

Compatibiliteit

| | |
|---|--------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | Direct 45 mm |
|---|--------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP4X |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 -+60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |
| Aantal scheidingswanden | 2 |
| Met beschermfolie | Ja |

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

