



GT5516249016

Angle intérieur variable de 82° à 140° pour goulotte GT45 55x160mm Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	178 mm
Mesure a	130 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Réglages

Plage d'angles	82 - 140
----------------	----------

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Equipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

GT 55x160	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

