



GT5505509016



Canal portamecanismos 55x55mm blanco

Características técnicas

Dimensiones

Altura	57 mm
Anchura	54 mm
Longitud	2000 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	2435-2435 mm ²
------------------------------	---------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	10
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	4

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	Clipaje directo 45 mm
----------------------------------	-----------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP4X

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 -+60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Número de particiones	1
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

