



HWX045H

Contact auxiliaire bas niveau fourni en standard HW2/4 (AX)

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Clipsé

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Sécurité

Classe de protection (IP) IP2X

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui