




HWX045H

Standardmonterad hjälpkontakt lågnivå HW2/4 (AX)

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Klickmontage
------------------	--------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0 W
--	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP2X
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----