



HWX044H

Hilfsschalter 1 NO/NC HW2/4 (AX) / Standardbestückung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15 2 A

Konnektivität

Montageart Klickbefestigung

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2X

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja