



HWX044H

Hilfsschalter 1 NO/NC HW2/4 (AX) / Standardbestückung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15

2 A

Anschlussmöglichkeiten

Montageart

Klickbefestigung

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

Sicherheit

Schutzart IP

IP2X

Nachhaltigkeit

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja