




HWX044H

Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW2/4/6

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15	2 A
------------------------------	-----

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto
---------------------------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale	0 W
--------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si