



HWX044H

Contatto ausiliario standard (AX) HW2/4

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15

2 A

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a scatto

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-40 - 70 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale

0 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP2X

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si