



HWX044H

ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) montowany standardowo

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 230 V AC15 2 A

Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 70 °C

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak