



**Presa SCHUKO Berker K.5 alu, alluminio anodizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 50 Hz

**Materiali**

Colore Alluminio

Materiale Alluminio

Trattamento Anodizzato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 43 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino  
Raccordo a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Testo**

Stampa Senza stampa

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

K.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì