



TYAS628C

IP20



Технічні характеристики

Налаштування

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Підтримувані режими конфігурації | ETS easy |
|----------------------------------|-------------|

Підключення

| | |
|---------------------------|----|
| Із системою шин KNX радіо | Hi |
|---------------------------|----|

Обладнання

| | |
|-------------------------------------|-----|
| З вимикачем для ручного перемикання | Так |
|-------------------------------------|-----|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-----|
| Номінальний струм | 6 A |
|-------------------|-----|

Напруга

| | |
|---------------------|-----------|
| Робоча напруга шини | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|