




TYAS664AN



Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Vstupní napětí	230 - 230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
Typ připojení	quickconnect

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Texty

Pojistka	Ochrana proti přehřátí (zobrazení pomocí LED) Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)
Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním" Minimální/maximální hodnoty stmívání pro každý kanál nastavitelné na zařízení
Funkce	Funkci učení pro optimalizovaný provoz kompaktních zářivek a svítidel LED lze aktivovat přes sběrnici
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Popis	Velké popisovací pole
Ochrana	S ochranou proti přehřátí, přetížení a zkratu

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----