



TXA112



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 4

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 640 mA

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Ausgangsspannung 28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja