



GKWAWC3

Verteiler Wago Winsta, Licht Aus-/Serie-Schaltung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Spannung

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Architektur

Polanzahl 3

Ausstattung

Werkstoff Kontakt Kupfer

Mechanische Kodierung Ja

Anzahl der Eingänge 1

Anzahl der Ausgänge 5

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Farbe Kontakteinsatz Braun

Farbe Schwarz

Abmessungen

Höhe 52,50 mm

Breite 38 mm

Länge 46 mm

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom zur Leuchte 16 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

