




HAGER-SAFERA-SENSE-BT-WIFI-KIT-
PCU6.1-F



IP20

Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Leistung

| | |
|-------------------------------------|------|
| Stromverbrauch während des Betriebs | 2 VA |
|-------------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 6 - 6 mm ² |
|-------------------|-----------------------|

Abmessungen

| | |
|------|--------|
| Höhe | 113 mm |
|------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 239 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 42 mm |
|-------|-------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|--------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|