



HAGER-SAFERA-SENSE-BT-WIFI-KIT-
PCU6.3-F



Garde de Poele 400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	400 - 400 V
--------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2 VA
-------------------------------------	------

Raccordement

Section du conducteur	2.50 - 2.50 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Dimensions

Hauteur	113 mm
Largeur	239 mm
Profondeur	42 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 35 °C
------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui