



HAGER-SAFERA-SENSE-BT-WIFI-KIT-PCU6.3-F



Garde de Poele 400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 400 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 2 VA

Raccordement

Section du conducteur 2.50 - 2.50 mm²

Dimensions

Hauteur 113 mm

Largeur 239 mm

Profondeur 42 mm

Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 35 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui