



**6-Draht auf 2-Draht Konverter**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

4

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

**Spannungsversorgung**

Betriebsspannung über Netzgerät

15 - 24 V

**Spannung**

Betriebsspannung

15 - 24 V

Betriebsspannung über Bus

24 - 24 V

**Abmessungen**

Höhe

90 mm

Breite

70 mm

Tiefe

67 mm

Breite in Teilungseinheiten

4

**Werkstoff**

Farbe

Grau

Werkstoff

Kunststoff

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation

6D Video  
2Draht

**Konnektivität**

Montageart

Hutschienenadapter

**Funktionen**

Funktion

Wandeln