



WE100AX

Prise 2P+T 16A 250V SansVis Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

230 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - +35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Anthracite

Code RAL

7021

Finition

Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

75 mm

Profondeur

37 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Profondeur de montage

40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

QuickConnect

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement

QuickConnect

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Sans

Couvercle, porte

Type de couvercle

Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

| | |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP21 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
| Housse | Sans couvercle |
| Protection | Sans protection |

Adapté à

Hager essensya

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |