



GT551311ALU

Goulotte d'installation TerCia CLIP45 134x55 2 compartiments aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	57 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	5828-5828 mm ²
----------------------------	---------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	24
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	13

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP4X

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +90 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	2
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

