



GT550901ALU

**Goulotte d'installation TerCia CLIP45 90x55 1 compartiment aluminium anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	57 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	3740-3740 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	10

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
---	--------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP4X

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +90 °C
------------------------	-------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Nombre de cloisons	1
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

