



GT550551ALU

Goulotte d'installation TerCia CLIP45 50x55 1 compartiment aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Hauteur | 57 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Longueur | 2000 mm |

Couvercle, porte

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 mm |

Dimensions

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Section intérieure / utile | 2435-2435 mm ² |
|----------------------------|---------------------------|

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 10 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 4 |

Compatibilité

| | |
|---|--------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Direct 45 mm |
|---|--------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|------------|-----------|
| Matériau | Aluminium |
| Traitement | Anodisé |
| Couleur | Aluminium |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP4X |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +90 °C |
|------------------------|-------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Equipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Agrafe incluse | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Nombre de cloisons | 1 |
| Avec film de protection | Oui |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

